

**CNMG 120408, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250371 CA025P
GTIN	4960664863648
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120408 CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: PH

Hloubka řezu a_p : 1 - 10 mm

Posuv f : 0,25 - 0,8 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 420 m/min

Technický popis

Lamač třísek	PH
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	1 - 10 mm
Druh	CA025P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 420 m/min
Řezný materiál	TK

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení