

Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 12/06mm**Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	260606 12/06
GTIN	4062406059385
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	SRGCR/L 1212F06
Délka hlavy L ₁	13,6 mm
Celková délka L	80 mm
Velikost destiček	6 mm
Velikost stopky	12 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RC.T 0602
Funkční šířka L ₄	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	30 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepce Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500