

**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 12/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260607 12/06
GTIN	4062406059453
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost stopky	12 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Velikost destiček	6 mm
Celková délka L	80 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	16 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	13,6 mm
ISO kód držáku	SRGCR/L 1212F06
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RC.T 0602
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	30 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

---

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepce Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500