

**CNMG 160616, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 250378 CA025P |
| GTIN           | 4960664863693 |
| Třída artiklu  | 25E           |

**Popis**

CNMG 160616 CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: PH

Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 10 mmPosuv  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 420 m/min**Technický popis**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Podmínky řezu                       | lehce přerušovaný |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití | 70 - 420 m/min    |
| Hlavní způsob použití               | P                 |
| Druh                                | CA025P            |
| Lamač třísek                        | PH                |
| Řezný materiál                      | TK                |
| Přiřazení dokončování/hrubování     | dokončování       |
| Posuv $f$                           | 0,25 - 0,8 mm/ot, |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Hloubka řezu $a_p$                   | 1 - 10 mm                                    |
| Rohový rádius                        | 1,6 mm                                       |
| Povlak                               | CVD  |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | CNMG 160616                                  |
| Počet výměn/řezání                   | 4  |
| Druh produktu                        | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |