

Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/08mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260606 16/08
GTIN	4062406059422
Třída artiklu	21T

Technický popis

Funkční šířka L ₄	20 mm
Délka hlavy L ₁	18,8 mm
ISO kód držáku	SRGCR/L 1616H08
Velikost destiček	8 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RC.T 0803
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 29
Celková délka L	100 mm
Velikost stopky	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	30 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

