

Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/06mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260606 25/06
GTIN	4062406059415
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	6 mm
Funkční šířka L ₄	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RC.T 0602
Velikost stopky	25 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Délka hlavy L ₁	15,3 mm
Celková délka L	150 mm
ISO kód držáku	SRGCR/L 2525M06
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	30 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepce Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500