

Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/08mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260606 20/08
GTIN	4062406059439
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L ₁	14,7 mm
Funkční šířka L ₄	25 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 29
Velikost stopky	20 mm
ISO kód držáku	SRGCR/L 2020K08
Celková délka L	125 mm
Velikost destiček	8 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RC.T 0803
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	30 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

