

**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 20/08mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260607 20/08
GTIN	4062406059507
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

ISO kód držáku	SRGCR/L 2020K08
Délka hlavy L <sub>1</sub>	14,7 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 29
Celková délka L	125 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RC.T 0803
Velikost destiček	8 mm
Velikost stopky	20 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	25 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	30 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

