

**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 16/08mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260607 16/08
GTIN	4062406059491
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Funkční šířka L <sub>4</sub>	20 mm
Velikost stopky	16 mm
ISO kód držáku	SRGCR/L 1616H08
Délka hlavy L <sub>1</sub>	18,8 mm
Celková délka L	100 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 29
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RC.T 0803
Velikost destiček	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	30 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

