

Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/08mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260607 25/08
GTIN	4062406059514
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	150 mm
ISO kód držáku	SRGCR/L 2525M08
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 29
Vhodná vyměnitelná břitová destička	RC.T 0803
Délka hlavy L ₁	19,8 mm
Velikost stopky	25 mm
Funkční šířka L ₄	32 mm
Velikost destiček	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	30 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

