


CNMM 120412, Typ: CA025P

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250492 CA025P
GTIN	4960664863754
Třída artiklu	25E

Popis

CNMM 120412 CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: PX

Hloubka řezu a_p : 1 - 11 mm

Posuv f : 0,25 - 0,9 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 420 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Druh	CA025P
Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Rohový rádius	1,2 mm
Lamač třísek	PX
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 420 m/min

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	1 - 11 mm
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMM 120412
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení