


CNMM 120416, Typ: CA025P

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250493 CA025P
GTIN	4960664863761
Třída artiklu	25E

Popis

CNMM 120416 CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: PX

Hloubka řezu a_p : 1 - 11 mm

Posuv f : 0,25 - 0,9 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 420 m/min

Technický popis

Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Lamač třísek	PX
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	1,6 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 420 m/min
Řezný materiál	TK

Druh	CA025P
Hloubka řezu a_p	1 - 11 mm
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMM 120416
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení