

**CNMM 190612, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250503 CA025P
GTIN	4960664863815
Třída artiklu	25E

Popis

CNMM 190612 CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: PX

Hloubka řezu a_p : 1 - 11 mmPosuv f : 0,25 - 0,9 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 420 m/min**Technický popis**

Hloubka řezu a_p	1 - 11 mm
Druh	CA025P
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Rohový rádius	1,2 mm
Lamač třísek	PX
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 420 m/min

Řezný materiál	TK
Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMM 190612
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení