


SNMG 120408, Typ: CA025P

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251254 CA025P
GTIN	4960664864683
Třída artiklu	25E

Popis

SNMG 120408 CA025P Rohový rádius: 0,8 mm

Druh: CA025P

Lamač třísek: PS

Hloubka řezu a_p : 1 - 4 mm

Posuv f : 0,15 - 0,6 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 420 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Druh	CA025P
Lamač třísek	PS
Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 420 m/min

Hloubka řezu a_p	1 - 4 mm
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120408
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení