

**TNMG 160408, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251474 CA025P
GTIN	4960664857609
Třída artiklu	25E

Popis

TNMG 160408 CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: PQ

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mmPosuv f : 0,13 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 105 - 435 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	PQ
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	105 - 435 m/min
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh	CA025P
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TNMG 160408
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení