

**TNMG 160404, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251582 CA025P
GTIN	4960664865147
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hloubka řezu a_p	1 - 4,5 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	PS
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 420 m/min
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Hlavní způsob použití	P
Typ	CA025P
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404

Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení