


SNMG 190612, Typ: CA025P

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 251368 CA025P |
| GTIN | 4960664864836 |
| Třída artiklu | 25E |

Popis

SNMG 190612 CA025P Rohový rádius: 1,2 mm
 Druh: CA025P
 Lamač třísek: PH
 Hloubka řezu a_p : 1 - 10 mm
 Posuv f : 0,25 - 0,8 mm/ot,
 Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 420 m/min

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Rohový rádius | 1,2 mm |
| Druh | CA025P |
| Lamač třísek | PH |
| Řezný materiál | TK |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 70 - 420 m/min |
| Posuv f | 0,25 - 0,8 mm/ot, |
| Hlavní způsob použití | P |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Hloubka řezu a_p | 1 - 10 mm |
| Přiřazení dokončování/hrubování | hrubování |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Povlak | CVD |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | SNMG 190612 |
| Počet výměn/řezání | 8 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |