

**VNMG 160408, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251754 CA025P
GTIN	4960664857722
Třída artiklu	25E

**Popis**

VNMG 160408 CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: PQ

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Posuv  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 105 - 435 m/min

**Technický popis**

Posuv $f$	0,13 - 0,4 mm/ot,
Lamač třísek	PQ
Druh	CA025P
Rohový radius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	105 - 435 m/min
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VNMG 160408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení