

**WNMG 080408, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252014 CA025P
GTIN	4960664865819
Třída artiklu	25E

Popis

WNMG 080408 CA025P Druh: CA025P

Lamač třísek: HQ

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2 mm

Posuv f : 0,07 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 420 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Druh	CA025P
Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Lamač třísek	HQ
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 420 m/min
Posuv f	0,07 - 0,3 mm/ot,

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Hlavní způsob použití	P
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNMG 080408
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení