

**WNMG 080412, Typ: CA025P****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252116 CA025P
GTIN	4960664865925
Třída artiklu	25E

**Popis**

WNMG 080412 CA025P Typ: CA025P

Lamač třísek: PS

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 3,8 mmPosuv  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 420 m/min**Technický popis**

Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	PS
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Rohový rádius	1,2 mm
Hloubka řezu $a_p$	1 - 3,8 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 420 m/min
Typ	CA025P

Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Povlak	CVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080412
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení