

HOLEX**Plochý elektrikářský šroubovák plně izolovaný, Šířka břitu b: 3,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	663301 3,5
GTIN	4062406059682
Třída artiklu	62F

Popis**Provedení:**

Rukojeť a čepel **plně izolované do 1000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.

Vícesložková silová rukojeť s oblastí uchopení optimalizovanou pro utahovací momenty a komfort. Čepel z vysoce legované nástrojové oceli. Od Ø vel. 5,5 = vnější izolace je shodný se šířkou břitu (vhodné pro práce na úzkých místech).

Čepele s kónickými břity, přízp. normovaným rozměrům drážek šroubů. Plně izolované, průrazová pevnost izolace je několikanásobkem předepsaného min. zkušebního napětí dle VDE. Každý z těchto šroubováků je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na napěťový průraz.<HBR/>

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Nejdelší životnost šroubováků pro elektrikáře je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.

Technický popis

Šířka břitu b	3,5 mm
Síla břitu a	0,6 mm
Délka čepele	100 mm
Celková délka	187 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil	Ploché šroubováky
Druh produktu	Šroubováky

