


**HOLEX****Sada plochých elektrikářských šroubováků plně izolované, Počet šroubováků: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	663311 6
GTIN	4062406059750
Třída artiklu	62F

**Popis****Provedení:**

Rukojeť a čepel **plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.

Vícesložková silová rukojeť s oblastí uchopení optimalizovanou pro utahovací momenty a komfort. Čepel z vysoce legované nástrojové oceli. Od Ø vel. 5,5 = vnější izolace je shodný se šířkou břitu (vhodné pro práce na úzkých místech).

Čepele s kónickými břity, přízp. normovaným rozměrům drážek šroubů. Plně izolované, průrazová pevnost izolace je několikanásobkem předepsaného min. zkušebního napětí dle VDE. Každý z těchto šroubováků je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na napěťový průraz.<HBR/>

**Použití:**

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Nejdelší životnost šroubováků pro elektrikáře je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.

**Obsah:**

po 1 šroubováku č. 663301: vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5

**Technický popis**

Počet šroubováků	6
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil	Plochý šroubovák

Druh produktu

Šroubováky

**Příslušenství**Plochý elektrikářský šroubovák plně izolovaný Šířka břitu b  
2,5 mm

663301 2,5

Plochý elektrikářský šroubovák plně izolovaný Šířka břitu b  
3 mm

663301 3

Plochý elektrikářský šroubovák plně izolovaný Šířka břitu b  
4 mm

663301 4

Plochý elektrikářský šroubovák plně izolovaný Šířka břitu b  
6,5 mm

663301 6,5

Plochý elektrikářský šroubovák plně izolovaný Šířka břitu b  
3,5 mm

663301 3,5

Plochý elektrikářský šroubovák plně izolovaný Šířka břitu b  
5,5 mm

663301 5,5