


HOLEX**Sada plochých elektrikářských šroubováků plně izolované, Počet šroubováků: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	663311 8
GTIN	4062406059767
Třída artiklu	62F

Popis**Provedení:**

Rukojeť a čepel **plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.

Vícesložková silová rukojeť s oblastí uchopení optimalizovanou pro utahovací momenty a komfort. Čepel z vysoce legované nástrojové oceli. Od Ø vel. 5,5 = vnější izolace je shodný se šířkou břitu (vhodné pro práce na úzkých místech).

Čepele s kónickými břity, přizp. normovaným rozměrům drážek šroubů. Plně izolované, průrazová pevnost izolace je několikanásobkem předepsaného min. zkušebního napětí dle VDE. Každý z těchto šroubováků je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na napěťový průraz.<HBR/>

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Nejdelsí životnost šroubováků pro elektrikáře je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.

Obsah:

po 1 šroubováku č. 663301: vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Technický popis

Počet šroubováků	8
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Plochý elektrikářský šroubovák plně izolovaný Šířka břitu b 5,5 mm	663301 5,5
Plochý elektrikářský šroubovák plně izolovaný Šířka břitu b 2,5 mm	663301 2,5
Plochý elektrikářský šroubovák plně izolovaný Šířka břitu b 3,5 mm	663301 3,5
Plochý elektrikářský šroubovák plně izolovaný Šířka břitu b 4 mm	663301 4
Plochý elektrikářský šroubovák plně izolovaný Šířka břitu b 10 mm	663301 10
Plochý elektrikářský šroubovák plně izolovaný Šířka břitu b 6,5 mm	663301 6,5
Plochý elektrikářský šroubovák plně izolovaný Šířka břitu b 3 mm	663301 3
Plochý elektrikářský šroubovák plně izolovaný Šířka břitu b 8 mm	663301 8