



**CNMG 120408, Typ: PR005S**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250104 PR005S
GTIN	4960664836345
Třída artiklu	25E

**Popis**

CNMG 120408 PR005S Druh: PR005S

Lamač třísek: MQ

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Posuv  $f$ : 0,03 - 0,12 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 30 - 90 m/min

**Technický popis**

Hlavní způsob použití	S
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	30 - 90 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Druh	PR005S
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Posuv $f$	0,03 - 0,12 mm/ot,

Lamač třísek	MQ
Podmínky řezu	kontinuální
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení