


**SNMG 120408, Typ: PR015S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251164 PR015S
GTIN	4960664837380
Třída artiklu	25E

Popis

SNMG 120408 PR015S Rohový rádius: 0,8 mm
Druh: PR015S
Lamač třísek: MQ
Hloubka řezu a_p : 0,4 - 1,5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,18 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 25 - 70 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,4 - 1,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Hlavní způsob použití	S
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,8 mm
Druh	PR015S
Řezná rychlost v_c hlavní použití	25 - 70 m/min

Lamač třísek	MQ
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120408
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení