

**WNMG 080408, Typ: PR005S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252014 PR005S
GTIN	4960664836840
Třída artiklu	25E

Popis

WNMG 080408 PR005S Druh: PR005S

Lamač třísek: MQ

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,03 - 0,13 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 30 - 90 m/min**Technický popis**

Posuv f	0,03 - 0,13 mm/ot,
Lamač třísek	MQ
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	S
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 90 m/min

Rohový rádius	0,8 mm
Druh	PR005S
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNMG 080408
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení