

**VNMG 160408, Typ: PR015S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251824 PR015S
GTIN	4960664837588
Třída artiklu	25E

Popis

VNMG 160408 PR015S Druh: PR015S

Lamač třísek: MU

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,05 - 0,18 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 25 - 70 m/min**Technický popis**

Lamač třísek	MU
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	25 - 70 m/min
Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování

Druh	PR015S
Hlavní způsob použití	S
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VNMG 160408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení