

**TNMG 160408, Typ: PR005S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251474 PR005S
GTIN	4960664836703
Třída artiklu	25E

Popis

TNMG 160408 PR005S Druh: PR005S
Lamač třísek: MQ
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posuv f : 0,03 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 30 - 90 m/min

Technický popis

Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Druh	PR005S
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	MQ
Hlavní způsob použití	S
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 90 m/min
Řezný materiál	TK

Podmínky řezu	kontinuální
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelná břitová destička	TNMG 160408
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení