

**WNMG 080408, Typ: PR015S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252014 PR015S
GTIN	4960664837601
Třída artiklu	25E

Popis

WNMG 080408 PR015S Druh: PR015S

Lamač třísek: MQ

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mm

Posuv f : 0,05 - 0,18 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 25 - 70 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	25 - 70 m/min
Lamač třísek	MQ
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Hlavní způsob použití	S
Řezný materiál	TK

Druh	PR015S
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Povlak	Megacoat Hard
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNMG 080408
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení