

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 20×20G, Výška v mm / počet zásuvek: 400/2**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	930505 400/2
GTIN	4062406060077
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 24×24G, se zásuvkami 20×20G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 150, 150

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Technický popis

Užitná výška pro zásuvky	300 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Šířka	600 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20

Hloubka	600 mm
Počet dvířek	0
Hmotnost	43 kg
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Výška	400 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Počet zásuvek	2
Užitná výška	300 mm
Počet výsuvných polic	0
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Skříň na nářadí

Příslušenství

Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 150 mm	930533 150
Koncové krytky úchytek 20dílná Typ 10	951025 10

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Korpus skříňe na nářadí k osazení zásuvkami Výška 400 mm	930525 400