

Garant GRIDLINE

**Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 20×20G, Výška v mm / počet zásuvek: 800/6A****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	930505 800/6A
GTIN	4062406066352
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 24×24G, se zásuvkami 20×20G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

**Technický popis**

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hloubka	600 mm

Užitná šířka zásuvky v G	20
Hmotnost	92 kg
Výška	800 mm
Šířka	600 mm
Užitná výška pro zásuvky	700 mm
Počet zásuvek	6
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Počet dvířek	0
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Užitná výška	700 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	200 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Skříň na nářadí

## Příslušenství

Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 200 mm	930533 200
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	930533 100
Korpus skříně na nářadí k osazení zásuvkami Výška 800 mm	930525 800
Koncové krytky úchytek20dílná Typ 10	951025 10
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 75 mm	930533 75
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 150 mm	930533 150
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21