

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 20×20G, Výška v mm / počet zásuvek: 900/6A**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	930505 900/6A
GTIN	4062406066383
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 24×24G, se zásuvkami 20×20G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 100, 100, 100, 150, 150, 200

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Technický popis

Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm

Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	200 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Užitná výška pro zásuvky	800 mm
Užitná výška	800 mm
Výška	900 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Hmotnost	97 kg
Počet zásuvek	6
Užitná šířka zásuvky v G	20
Počet dvířek	0
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Šířka	600 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Hloubka	600 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Skříň na nářadí

Příslušenství

Korpus skříně na nářadí k osazení zásuvkami Výška 900 mm	930525 900
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 200 mm	930533 200
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 150 mm	930533 150
Koncové krytky úchytek20dílná Typ 10	951025 10
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	930533 100