

Garant GRIDLINE

**Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 20×20G, Výška v mm / počet zásuvek: 400/3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	930505 400/3
GTIN	4062406066321
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 24×24G, se zásuvkami 20×20G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 100, 100, 100

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

**Technický popis**

Šířka	600 mm
Užitná výška pro zásuvky	300 mm
Výška	400 mm
Hloubka	600 mm

Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Hmotnost	51 kg
Počet dvířek	0
Užitná výška	300 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Počet zásuvek	3
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná šířka zásuvky v G	20
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Skříň na nářadí

## Příslušenství

Korpus skříně na nářadí k osazení zásuvkami Výška 400 mm	930525 400
--	------------

Koncové krytky úchytek 20dílná Typ 10	951025 10
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	930533 100