

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 20×20G, Výška v mm / počet zásuvek: 900/7A**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	930505 900/7A
GTIN	4062406066390
Třída artiklu	9GK

Popis**POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 24×24G, se zásuvkami 20×20G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 75, 100, 100, 150, 250

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Užitná plocha zásuvek v G: 20×20

Výška: 900 mm

Šířka: 600 mm

Hloubka: 600 mm

Užitná výška: 800 mm

Užitná výška pro zásuvky: 800 mm

Užitná šířka zásuvek: 500 mm

Technický popis

Počet zásuvek	7
Výška	900 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Hloubka	600 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hmotnost	105 kg
Užitná šířka zásuvky v G	20
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná výška	800 mm
Počet dvířek	0
Výška čela zásuvek	50 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	250 mm
Užitná výška pro zásuvky	800 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Šířka	600 mm
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %

Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Skříň na nářadí

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	930533 100
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 250 mm	930533 250
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 75 mm	930533 75
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 150 mm	930533 150
Koncové krytky úchytek 20dílná Typ 10	951025 10
Korpus skříňe na nářadí k osazení zásuvkami Výška 900 mm	930525 900
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 50 mm	930533 50