

Garant**Sada nástrčných klíčů 1/4 palce; 1/2 palcový čtyřhran 38dílná, Typ: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	630012 6
GTIN	4062406060213
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

Všechny nástroje jsou uloženy v odolné, speciálně tvarované **pěnové PUR vložce** a lze je kdykoli snadno vyjmout.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 – M20.

Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 – M18.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

1/4palcové nástrčné hlavice 6hranné: 9 ks č. 631029 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

1/2palcové nástrčné hlavice 6hranné: 10 ks č. 642229 vel. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

1/4palcové zástrčné hlavice 6hranné: 3 ks č. 631729 vel. 3; 4; 5

1/2palcové zástrčné hlavice 6hranné: 5 ks č. 643229 vel. 6; 8; 10; 12; 14

Vratidlo 1/4 palce: 1 ks č. 633029 vel. 116

Vratidlo 1/2 palce: 1 ks č. 641329 vel. 295

1/4palcový nástavec s rukojetí: 1 ks č. 632829 vel. 1/4

Prodloužení 1/4 palce: 2 ks č. 632429 vel. 50; 150

Prodloužení 1/2 palce: 2 ks č. 641029 vel. 130; 255

Kardanový kloub 1/4 palce: 1 ks č. 633529 vel. 1/4

Kardanový kloub 1/2 palce: 1 ks č. 641629 vel. 1/2

Ráčna 1/4 palce: 1 ks č. 632025 vel. 1/4

Ráčna 1/2 palce: 1 ks č. 640025 vel. 1/2

Uložení v: ABS plastový box

Upozornění:

Sada navíc nabízí místo pro 4 kusy zásobníků na drobné díly č. 951251 vel. 2×3/1 (nejsou součástí dodávky).

Technický popis

Upínací 4hran	1/2 palec
Upínací 4hran	1/4 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	4-30 mm
Počet dílů	38
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	3-14 mm
Obal	ABS plastový box
Délka	510 mm
Šířka	294 mm
Výška	61 mm
Míra naplnění zásuvky v G	8×20
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 10 mm	643229 10
Příčná rukojeť, 1/4 palce Celková délka 116 mm	633029 116
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 6 mm	631029 6
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 255 mm	641029 255
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palce celková délka 3 mm	631729 3
Nástavec s rukojetí, 1/4 palce Celková délka 146 mm	632829 146
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 21 mm	642229 21

Kardanový kloub 1/4 palce Typ 1/4	633529 1/4
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 14 mm	643229 14
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 6 mm	643229 6
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 10 mm	631029 10
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 22 mm	642229 22
Pěnová vložka PUR Pro sadu 630012	630304 630012
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 24 mm	642229 24
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 30 mm	642229 30
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 50 mm	632429 50
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5,5 mm	631029 5,5
Kardanový kloub, 1/2 palce Typ 1/2	641629 1/2
Ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem Typ	640025
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 8 mm	631029 8
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 11 mm	631029 11
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 16 mm	642229 16
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 9 mm	631029 9
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 18 mm	642229 18
Systémový box Typ 4	630305 4
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcedlouhá Šestihran 5 mm	631729 5
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 150 mm	632429 150
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcedlouhá Šestihran 4 mm	631729 4
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 4 mm	631029 4
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 130 mm	641029 130
Příčná rukojeť, 1/2 palce Celková délka 295 mm	641329 295
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 12 mm	643229 12
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5 mm	631029 5
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 7 mm	631029 7
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem Typ	632025
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 27 mm	642229 27

6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 19 mm	642229 19
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 8 mm	643229 8
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 17 mm	642229 17
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 13 mm	642229 13
Ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem Typ 1/2	640025 1/2
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem Typ 1/4	632025 1/4