

**Garant****Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 39-dílná, Typ: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	630299 6
GTIN	4062406060275
Třída artiklu	61A

**Popis****Provedení:**

**Hnací / spojovací díly** dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

Systémový box z téměř nerozbitného plastu ABS s integrovaným kováním a novým, rychlouzávěrem s pohodlnou obsluhou.

Všechny nástroje jsou uloženy v odolné, speciálně tvarované **pěnové PUR vložce** a lze je kdykoli snadno vyjmout.

**Použití:**

Pro šrouby s vnějším šestihranem / matice se závitem M2 – M8  
a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 – M10.

Pro šrouby Pozidriv a Phillips se závitem M2 – M6, šrouby s drážkou se závitem M2 – M4  
a pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M2,5 – M8.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Rozsah dodávky:**

Nástrčné hlavice 6-hran: 12 ks č. 631029 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Bity, C 6,3, pro vnitřní 6hran: 5 ks podobné č. 675240 vel. 3; 4; 5; 6; 8

Bity, C 6,3, pro šrouby Phillips: 3 ks podobně č. 675310 vel. 1; 2; 3

Bit, C 6,3, pro pozidriv: 1 ks podobně č. 675320 vel. 2

Bity, C 6,3, pro šrouby s drážkou: 4 ks podobné č. 675250 vel. 3; 4; 5,5; 6,5

Bity, C 6,3, pro vnitřní šrouby Torx®: 8 ks podobně jako č. 675340 vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Adaptér na bity: 1 ks podobný č. 676800 vel. 4/4

Nástavec s rukojetí: 1 ks č. 632829 vel. 146

Prodloužení: 2 ks č. 632429 vel. 50; 100

Kardanův kloub: 1 ks č. 633529 vel. 1/4

Ráčna: 1 ks č. 632025 vel. 1/4

Uložení v: ABS plastový box

## Technický popis

Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	3-8 mm
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	4-13 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Obal	Plastový box ABS s rychlouzávěrem
Délka	257 mm
Šířka	147 mm
Výška	45 mm
Míra naplnění zásuvky v G	5×10
Druh produktu	Nástrčný klíč

## Příslušenství

Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 50 mm	632429 50
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 6 mm	631029 6
Nástavec s rukojetí, 1/4 palce Celková délka 146 mm	632829 146
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 4 mm	631029 4

6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 9 mm	631029 9
Systémový box Typ 2	630305 2
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 4,5 mm	631029 4,5
Pěnová vložka PUR Pro sadu 630299	630304 630299
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 12 mm	631029 12
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 10 mm	631029 10
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5 mm	631029 5
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5,5 mm	631029 5,5
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem Typ	632025
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 8 mm	631029 8
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 100 mm	632429 100
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 13 mm	631029 13
Kardanový kloub 1/4 palce Typ 1/4	633529 1/4
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 11 mm	631029 11
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 7 mm	631029 7