

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 26×20G, Výška v mm / počet zásuvek: 800/6A**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	930605 800/6A
GTIN	4062406065393
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 30×24G, se zásuvkami 26×20G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Technický popis

Výška	800 mm
Užitná výška	700 mm

Šířka	750 mm
Hloubka	600 mm
Užitná plocha zásuvek v G	26×20
Počet dvířek	0
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Užitná šířka zásuvky v G	26
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	200 mm
Počet zásuvek	6
Hmotnost	106 kg
Užitná výška pro zásuvky	700 mm
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	26×20G
Druh produktu	Skříň na nářadí

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Korpus skříňe na nářadí k osazení zásuvkami Výška 800 mm	930625 800
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	930633 100
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 150 mm	930633 150
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 200 mm	930633 200
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 75 mm	930633 75
Koncové krytky úchytek20dílná Typ 10	951025 10