

Garant GRIDLINE

Korpus skříně na nářadí k osazení zásuvkami, 20×20G, Výška: 400mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	930525 400
GTIN	4062406065331
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Korpus skříně na nářadí v 24×24G, vhodný na zásuvky 20×20G. Pro uložení zásuvek v rastru po 25 mm. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Vhodné pro:

Zásuvky č. 930533; 930534.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Když vkládáme zásuvky do pláště na nářadí musíme dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užité výšce skříně.

Technický popis

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Šířka	600 mm
Užitná výška pro zásuvky	300 mm
Počet dvířek	0
Hmotnost	21 kg
Užitná výška	300 mm

Hloubka	600 mm
Výška	400 mm
Šířka v G	24
Hloubka v G	24
Provedení	pro individuální osazení
Maximální nosnost	4000 kg
Počet výsuvných polic	0
Počet zásuvek	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	20×20G
Druh produktu	Korpus skříně na nářadí

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------