

Garant**Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 38dílná, Typ: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	630855 6
GTIN	4062406060268
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120**.

Všechny nástroje jsou uloženy v odolné, speciálně tvarované **pěnové PUR vložce** a lze je kdykoli snadno vyjmout.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem / matice se závitem M2,5 – M8. Pro vnější Torx® se závitem M3 – M8.

Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 – M8. Pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M2,5 – M8.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice pro vnější 6hran: 10 ks č. 631029 vel. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Nástrčné hlavice pro vnější šrouby Torx®: 6 ks podobné č. 631500 vel. E4; E5; E6; E7; E8; E10

Bity, C 6,3, pro vnitřní 6hran: 5 ks vel. 3; 4; 5; 6; 8 mm

Bity, C 6,3, pro vnitřní šrouby Torx®: 10 ks vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45

Vratidlo: 1 ks č. 633029 vel. 116

Nástavec s rukojetí: 1 ks č. 632829 vel. 146

Prodloužení: 2 ks č. 632429 vel. 50; 150

Kardanův kloub: 1 ks č. 633529 vel. 1/4

Ráčna: 1 ks č. 632025 vel. 1/4

Adaptér pro bity: 1 ks
Uložení v: ABS plastový box

Technický popis

Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	3-8 mm
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Unášecí profil	Nástrčný klíč pro šrouby TORX®
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	5-13 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Obal	ABS plastový box
Délka	257 mm
Šířka	147 mm
Výška	45 mm
Míra naplnění zásuvky v G	5×10
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

Systémový box Typ 2	630305 2
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 12 mm	631029 12
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 150 mm	632429 150
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 6 mm	631029 6
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 11 mm	631029 11
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 10 mm	631029 10
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 50 mm	632429 50
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 9 mm	631029 9
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 7 mm	631029 7

6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5,5 mm	631029 5,5
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 13 mm	631029 13
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 8 mm	631029 8
Nástavec s rukojetí, 1/4 palce Celková délka 146 mm	632829 146
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5 mm	631029 5
Příčná rukojeť, 1/4 palce Celková délka 116 mm	633029 116
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem Typ	632025
Kardanový kloub 1/4 palce Typ 1/4	633529 1/4