

**Garant****Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 19-dílná, Typ: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	630162 6
GTIN	4062406060244
Třída artiklu	61A

**Popis****Provedení:**

**Hnací / spojovací díly** dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

Všechny nástroje jsou uloženy v odolné, speciálně tvarované **pěnové PUR vložce** a lze je kdykoli snadno vyjmout.

**Použití:**

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 – M8.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Rozsah dodávky:**

Nástrčné hlavice 6-hran: 13 ks č. 631029 vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Příčná rukojeť: 1 ks č. 633029 vel. 116

Nástavec s rukojetí: 1 ks č. 632829 vel. 146

Prodloužení: 2 ks č. 632429 vel. 50; 150

Kardanův kloub: 1 ks č. 633529 vel. 1/4

Ráčna: 1 ks č. 632025 vel. 1/4

Uložení v: ABS plastový box

Míra naplnění zásuvky v G: 5×10

Výška: 45 mm

Upínací 4hran: 1/4 palec

Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 3,5-13 mm

**Technický popis**

Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	3,5-13 mm
Počet dílů	19
Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Obal	ABS plastový box
Délka	257 mm
Šířka	147 mm
Výška	45 mm
Míra naplnění zásuvky v G	5×10
Druh produktu	Nástrčný klíč

## Příslušenství

6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 5,5 mm	631029 5,5
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 50 mm	632429 50
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem Typ	632025
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 12 mm	631029 12
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 13 mm	631029 13
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 3,5 mm	631029 3,5
Pěnová vložka PUR Pro sadu 630162	630304 630162
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 7 mm	631029 7
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 9 mm	631029 9
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 6 mm	631029 6
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 8 mm	631029 8
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 5 mm	631029 5
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 150 mm	632429 150
Kardanový kloub 1/4 palce Typ 1/4	633529 1/4
Příčná rukojeť, 1/4 palce Celková délka 116 mm	633029 116

Systémový box Typ 2	630305 2
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 4,5 mm	631029 4,5
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 10 mm	631029 10
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 4 mm	631029 4
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 11 mm	631029 11
Nástavec s rukojetí, 1/4 palce Celková délka 146 mm	632829 146
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem Typ 1/4	632025 1/4