

Garant
Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 22dílná, Typ: 6

Údaje o objednávce

Artikové číslo	630262 6
GTIN	4062406060251
Třída artiklu	61A

Popis
Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

Všechny nástroje jsou uloženy v odolné, speciálně tvarované **pěnové PUR vložce** a lze je kdykoli snadno vyjmout.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 – M8 a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 – M8.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hran: 13 ks č. 631029 vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

6-hranné zástrčné hlavice: 4 ks č. 631729 vel. 3; 4; 5; 6

Příčná rukojeť: 1 ks č. 633029 vel. 116

Nástavec s rukojetí: 1 ks č. 632829 vel. 146

Prodloužení: 1 ks č. 632429 vel. 150

Kardanův kloub: 1 ks č. 633529 vel. 1/4

Ráčna: 1 ks č. 632025 vel. 1/4

Uložení v: ABS plastový box

Míra naplnění zásuvky v G: 5×10

Výška: 45 mm

Upínací 4hran: 1/4 palec

Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 3,5-13 mm

Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů: 3-6 mm

Technický popis

Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	3-6 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	3,5-13 mm
Obal	ABS plastový box
Délka	257 mm
Šířka	147 mm
Výška	45 mm
Míra naplnění zásuvky v G	5×10
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 5 mm	631029 5
Příčná rukojeť, 1/4 palce Celková délka 116 mm	633029 116
6hranná zástrčná hlavice 1/4 palce dlouhá Šestihran 3 mm	631729 3
6hranná zástrčná hlavice 1/4 palce dlouhá Šestihran 5 mm	631729 5
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 3,5 mm	631029 3,5
Kardanový kloub 1/4 palce Typ 1/4	633529 1/4
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 5,5 mm	631029 5,5
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 150 mm	632429 150
Systémový box Typ 2	630305 2
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 12 mm	631029 12
Pěnová vložka PUR Pro sadu 630262	630304 630262
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 8 mm	631029 8

6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 10 mm	631029 10
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 7 mm	631029 7
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 6 mm	631029 6
6hranná zástrčná hlavice 1/4 palce dlouhá Šestihran 4 mm	631729 4
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 11 mm	631029 11
6hranná zástrčná hlavice 1/4 palce dlouhá Šestihran 6 mm	631729 6
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 4 mm	631029 4
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 9 mm	631029 9
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 4,5 mm	631029 4,5
Nástavec s rukojetí, 1/4 palce Celková délka 146 mm	632829 146
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem Typ	632025
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 13 mm	631029 13
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem Typ 1/4	632025 1/4