

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 26×20G, Výška v mm / počet zásuvek: 800/7**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	930605 800/7
GTIN	4062406065409
Třída artiklu	9GK

Popis**POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 30×24G, se zásuvkami 26×20G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 50, 75, 75, 100, 150, 200

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Užitná plocha zásuvek v G: 26×20

Výška: 800 mm

Šířka: 750 mm

Hloubka: 600 mm

Užitná výška: 700 mm

Užitná výška pro zásuvky: 700 mm

Užitná šířka zásuvek: 650 mm

Technický popis

Výška	800 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná plocha zásuvek v G	26×20
Počet zásuvek	7
Užitná výška pro zásuvky	700 mm
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Výška čela zásuvek	50 mm
Výška čela zásuvek	50 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	100 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	200 mm
Užitná výška	700 mm
Šířka	750 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hloubka	600 mm
Užitná šířka zásuvky v G	26
Počet dvířek	0
Hmotnost	114 kg
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %

Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	26×20G
Druh produktu	Skříň na nářadí

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Korpus skříňe na nářadí k osazení zásuvkami Výška 800 mm	930625 800
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	930633 100
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 150 mm	930633 150
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 200 mm	930633 200
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 50 mm	930633 50
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 75 mm	930633 75
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 125 mm	930633 125
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 300 mm	930633 300
Koncové krytky úchytek 20dílná Typ 10	951025 10