

Garant**Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 13-dílná, Typ: SD****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	630062 SD
GTIN	4062406060237
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

Všechny nástroje jsou uloženy v odolné, speciálně tvarované **pěnové PUR vložce** a lze je kdykoli snadno vyjmout.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 – M8.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hran: 9 ks č. 631225

vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Prodloužení „Wobble-Fix“: 2 ks vel. 50; 150 mm

Kardanův kloub: 1 ks č. 633529 vel. 1/4

Ráčna: 1 ks č. 632025 vel. 1/4

Uložení v: ABS plastový box

Míra naplnění zásuvky v G: 5×10

Výška: 45 mm

Upínací 4hran: 1/4 palec

Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 4-13 mm

Technický popis

Upínací 4hran	1/4 palec
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	4-13 mm
Profil 6hranného nástrčného klíče	Surfacedrive
4hran s Wobble-Fix	S výkyvným úhlem
Materiál	chromvanadiová ocel
Obal	ABS plastový box
Délka	257 mm
Šířka	147 mm
Výška	45 mm
Povrch	chromovaný
Míra naplnění zásuvky v G	5×10
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

6hranná hlavice 1/4 palce Surface Drive Rozměr klíče 13 mm	631225 13
Systémový box Typ 2	630305 2
Kardanový kloub 1/4 palce Typ 1/4	633529 1/4
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem Typ	632025
6hranná hlavice 1/4 palce Surface Drive Rozměr klíče 11 mm	631225 11
6hranná hlavice 1/4 palce Surface Drive Rozměr klíče 7 mm	631225 7
Pěnová vložka PUR Pro sadu 630062	630304 630062
6hranná hlavice 1/4 palce Surface Drive Rozměr klíče 10 mm	631225 10
6hranná hlavice 1/4 palce Surface Drive Rozměr klíče 5,5 mm	631225 5,5
6hranná hlavice 1/4 palce Surface Drive Rozměr klíče 5 mm	631225 5

6hranná hlavice 1/4 palce Surface Drive Rozměr klíče 4 mm	631225 4
6hranná hlavice 1/4 palce Surface Drive Rozměr klíče 6 mm	631225 6
6hranná hlavice 1/4 palce Surface Drive Rozměr klíče 8 mm	631225 8
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem Typ 1/4	632025 1/4