

Garant GRIDLINE

**Korpus skříně na nářadí k osazení zásuvkami, 26×20G, Výška: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	930625 1000
GTIN	4062406065485
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

Korpus skříně na nářadí 30×24G, vhodný pro zásuvky 26×20G. Pro uložení zásuvek v rastru po 25 mm. <font>Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.</font>

**Vhodné pro:**

Zásuvky č. 930633, 930634, 930635, 930636.

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Když vkládáme zásuvky do pláště na nářadí musíme dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užité výšce skříně.

**Technický popis**

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná výška	900 mm
Hmotnost	40 kg
Hloubka	600 mm

Šířka	750 mm
Užitná výška pro zásuvky	900 mm
Počet dvířek	0
Výška	1000 mm
Šířka v G	30
Hloubka v G	24
Provedení	pro individuální osazení
Maximální nosnost	4000 kg
Počet výsuvných polic	0
Počet zásuvek	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×20G
Druh produktu	Korpus skříně na náradí

## Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------