

Garant GRIDLINE

Korpus skříně na nářadí k osazení zásuvkami, 26×20G, Výška: 700mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	930625 700
GTIN	4062406065454
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Korpus skříně na nářadí 30×24G, vhodný pro zásuvky 26×20G. Pro uložení zásuvek v rastru po 25 mm. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Vhodné pro:

Zásuvky č. 930633, 930634, 930635, 930636.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Když vkládáme zásuvky do pláště na nářadí musíme dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užité výšce skříně.

Technický popis

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná výška pro zásuvky	600 mm
Šířka	750 mm
Hloubka	600 mm

Užitná výška	600 mm
Hmotnost	33 kg
Počet dvířek	0
Výška	700 mm
Šířka v G	30
Hloubka v G	24
Provedení	pro individuální osazení
Maximální nosnost	4000 kg
Počet výsuvných polic	0
Počet zásuvek	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×20G
Druh produktu	Korpus skříňe na nářadí

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------