

 GRIDLINE

Montážní vozík k osazení zásuvkami, 26×20G, Výška v mm / počet zásuvek: 860/0



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	930617 860/0
GTIN	4062406065447
Třída artiklu	9GK

Popis

Provedení:

K osazení zásuvkami 26×20G.

Montážní vozík v 30×24G vždy se 2 vodícími kolečky uloženými v kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, s povlakem z polyuretanu, aretovatelná vodící kolečka. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách, podložkou z rýhované gumy a madly 2K-Haptoprene®. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Plášť s centrálním zamykáním zámkem s cylindrickou vložkou.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Osazení zásuvkami je přípustné jen s č. 930634 nebo č. 930636 (s jednotlivým odblokováním zásuvek jednou rukou).

Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu

Výškové nastavení v rastru: 25 mm

Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 885 mm

Šířka: 750 mm

Hloubka: 600 mm

Užitná výška: 600 mm
 Výška zásuvkové skříňky: 700 mm
 Maximální nosnost: 500 kg

Technický popis

Výška zásuvkové skříňky	700 mm
Výška	885 mm
Hloubka	600 mm
Šířka	750 mm
Maximální nosnost	500 kg
Užitná výška	600 mm
Hmotnost	56 kg
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky užitná šířka × užitná hloubka v G	26×20G

Příslušenství

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška čela zásuvky 150 mm	930636 150
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 125 mm	930634 125
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 150 mm	930634 150
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 50 mm	930634 50
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška čela zásuvky 100 mm	930636 100

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 200 mm	930634 200
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška čela zásuvky 75 mm	930636 75
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 250 mm	930634 250
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška čela zásuvky 300 mm	930636 300
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 75 mm	930634 75
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	930634 100
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 300 mm	930634 300
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška čela zásuvky 200 mm	930636 200
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška čela zásuvky 125 mm	930636 125
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška čela zásuvky 250 mm	930636 250