

Garant**Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 25-dílná, Typ: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	634312 6
GTIN	4062406060763
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

Všechny nástroje jsou uloženy v odolné, speciálně tvarované **pěnové PUR vložce** a lze je kdykoli snadno vyjmout. Se 6hrannými nástrčnými hlavici č. 637229.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 – M12, pro zapalovací svíčky a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 – M12.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice 12-hranné resp. 6-hranné: 11 ks vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Nástrčné hlavice pro zapalovací svíčky: 2 ks č. 637329 vel. 16; 20,8

6-hranné zástrčné hlavice: 7 ks č. 637629 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Příčná rukojeť: 1 ks č. 635729

Prodloužení: 2 ks č. 635429 vel. 75; 240

Kardanův kloub: 1 ks č. 636229

Ráčna: 1 ks č. 635025

Uložení v: ABS plastový box

Technický popis

Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	8-19 mm
---	---------

Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	3-10 mm
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Upínací 4hran	3/8 palec
Obal	Box z plastu ABS
Délka	357 mm
Šířka	176 mm
Výška	45 mm
Míra naplnění zásuvky v G	6×14
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

Pěnová vložka PUR Pro sadu 634312	630304 634312
Kardanový kloub, 3/8 palce Typ 3/8	636229 3/8
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 5 mm	637629 5
Systémový box Typ 3A	630305 3A
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 75 mm	635429 75
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 4 mm	637629 4
Příčná rukojeť, 3/8 palce Celková délka 200 mm	635729 200
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 3 mm	637629 3
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 8 mm	637629 8
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 240 mm	635429 240
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 10 mm	637629 10
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 7 mm	637629 7
Ráčna přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem Typ	635025
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce Šestihran 6 mm	637629 6
Nástrčná hlavice pro zapalovací svíčky 3/8 palce Rozměr klíče 16 mm	637329 16

Nástrčná hlavice pro zapalovací svíčky 3/8 palce Rozměr
klíče 20,8 mm

637329 20,8