

Garant**Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 15-dílná, Typ: 12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	633812 12
GTIN	4062406060725
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

Všechny nástroje jsou uloženy v odolné, speciálně tvarované **pěnové PUR vložce** a lze je kdykoli snadno vyjmout. S 12hrannými nástrčnými hlavicemi č. 637029.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 – M12.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 11 ks

vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Prodloužení: 2 ks č. 635429 vel. 75; 240

Kardanův kloub: 1 ks č. 636229

Ráčna: 1 ks č. 635025

Uložení v: ABS plastový box

Technický popis

Upínací 4hran	3/8 palec
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč

Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů	8-19 mm
Materiál	Chromvanadiová ocel
Obal	ABS plastový box
Délka	257 mm
Šířka	147 mm
Výška	45 mm
Povrch	chromovaný
Míra naplnění zásuvky v G	5×10
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 240 mm	635429 240
Kardanový kloub, 3/8 palce Typ 3/8	636229 3/8
Ráčna přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem Typ	635025
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 75 mm	635429 75
Pěnová vložka PUR Pro sadu 633812	630304 633812
Systemový box Typ 2	630305 2