

Garant**Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 19-dílná, Typ: 12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	633912 12
GTIN	4062406060749
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

Všechny nástroje jsou uloženy v odolné, speciálně tvarované **pěnové PUR vložce** a lze je kdykoli snadno vyjmout. S 12hrannými nástrčnými hlavice č. 637029.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 – M14.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 14 ks vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Příčná rukojeť: 1 ks č. 635729

Prodloužení: 2 ks č. 635429 vel. 75; 240

Kardanův kloub: 1 ks č. 636229

Ráčna: 1 ks č. 635025

Uložení v: ABS plastový box

Technický popis

Upínací 4hran	3/8 palec
Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů	8-22 mm
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč

Obal	ABS plastový box
Délka	357 mm
Šířka	176 mm
Výška	45 mm
Míra naplnění zásuvky v G	6×14
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

Příčná rukojeť, 3/8 palce Celková délka 200 mm	635729 200
Systémový box Typ 3A	630305 3A
Ráčna přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem Typ	635025
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 75 mm	635429 75
Kardanový kloub, 3/8 palce Typ 3/8	636229 3/8
Pěnová vložka PUR Pro sadu 633912	630304 633912
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 240 mm	635429 240