

Garant**12hranná hlavice 3/8 palce, Rozměr klíče: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	637029 10
GTIN	4062406060954
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Úzce tolerované klíčové otvory s **profilem HT Drive** šetří hlavy šroubů i matice.

Norma:**DIN 3124****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Rozměr klíče	10 mm
Ø na hnané straně	14,6 mm
Délka	25,5 mm
Upínací 4hran	3/8 palec
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Druh produktu	Nástrčné klíče

